

## The Advanced Modular Premium Acoustic Camera

## Highlights

- 근접 홀로그래피(SONAH) 알고리즘으로 40Hz부터 시각화 가능·
- 다양한 마이크로폰 모듈 교체로 간편한 빔포밍 주파수 범위 확장 ·
  - 250Hz의 저주파 영역부터 실시간 음향 이미지화 가능·
    - DAQ부터 디스플레이까지 All in One 하드웨어 ·
    - 초당 100프레임의 고속 음향 시각화 속도 지원·
      - 무소음 동작이 가능한 팬리스(Fanless) 설계 ·
        - 1,000개 이상 마이크로폰 채널 확장 가능·







Youtube 채널 LOAS - (주)로아스



NAVER Blog 블로그 로아스



Facebook 페이지 로아스

The Advanced Modular Premium Acoustic Camera Intuitively look at the sound, analyze with Powerful performance.

Bionic M은 실시간으로 250Hz 저주파 영역부터 음원의 위치를 시각화하고, 음향 정보를 그래프 및 수치화된 데이터로 보여주는 음향 카메라입니다. 실시간 저주파 영역 최적화 빔포밍 기술로 높은 해상도를 자랑합니다.

측정 대상에 따라 마이크로폰 어레이(XS, S, L) 모듈 교체로 주파수 범위 확장 및 변경이 간편합니다.

후처리 소프트웨어의 다양한 알고리즘과 40Hz부터 초저주파 영역 분석이 가능한 근접 홀로그래피 알고리즘 제공으로 애플리케이션별 최적화된 음향 분석이 가능합니다.


탁월한 저주파 영역 빔포밍 기술로 자동차, 열차 등 Automotive 관련 이상 소음원 추적 및 유지 보수를 위한 음향 분석에 활용되고 있습니다.

## Bionic M 적용 사례


- · NVH, BSR 테스트
- · 고속 열차 유지 보수
- · 설비 소음원 추적
- · Automotive 관련 이상 소음원 추적
- · 기계 이상 소음 측정




기계 장치 유지 보수 (이상 소음원)




모터사이클 유지 보수 (이상 소음원)




Automotive 품질 관리 (이상 소음원)



고속 열차 유지 보수 (이상 소음원)



설비 유지 보수 (주요 소음원)



설비 유지 보수 (이상 소음원)

## 제품 사양

세품 사용			
	크기		100 x 100 x 15cm
Bionic M	무게		3.8kg
	방진/ 방수 등급		IP20(마이크로폰 어레이) IP54(디바이스)
	배터리 지속 시간		~3.5시간(완충 시간 : 1.5시간)
	실시간 음향 시각화 속도		100FPS(Frames Per Sec.)
	삼각대 연결 소켓		1/4inch
	물리적 버튼		임의 설정 버튼 1개 + 전원 버튼
	작동 온도		-20°C ~ +50°C
	내장 컨트롤러 (DAQ)	저장 공간	32GB(Opt. 512GB)
		운영체제(OS)	Linux 기반 OS
Bionic M 최적화 기능	UI		음향 이미지, 스펙트럼(시간-주파수), FFT 그래프
	빔포밍 최적화 설정 기능		측정 대상까지의 거리 값 설정 주파수 영역 설정 (사용자 정의, 1/3-Octave, Octave) 음향 이미지 크기 설정 (음압(dB) 영역 설정) 시간 가중 제공 (Fast, Slow, Impulse)
	보고서 출력 기능		동영상 변환(*.webm, *.avi) 오디오 변환(*.wav, *.ogg) 스크린 샷(*.png) 데이터 시트(*.csv)
	음향 Raw Data 수집		각 마이크로폰 Data 수집 가능
	로컬 사운드 청음 기능		전체 주파수 영역, 특정 주파수 영역 청음 기능
	분석 보조 기능		슬로우 모션 재생 (x1배속, x0.5배속, x0.25배속)
	추가 기능		트리거 기능(SPL or Frequency), LTM(Long Term Measurement), Tacho(Opt.)
Bionic M	디스플레이		7inch 멀티 터치스크린
디스플레이	해상도		800 x 480px
Software	PC Software		Bionic for Windows Noise Inspector (Windows OS에서 지원)
인터페이스	USB		데이터 내보내기/ 불러오기
	이더넷(LAN)		PC 및 소프트웨어 연결
	오디오		3.5mm AKG 헤드폰
	외부 입력		Trigger, Tacho
Bionic M 마이크로폰 어레이 센서	마이크로폰 어레이		112Ch Digital MEMS
	빔포밍(음향 시각화) 주파수 범위		250Hz ~ 24kHz
	SONAH(근접 홀로그래피) 주파수 범위		40Hz ~ 2kHz
	샘플레이트		48kHz
	측정 거리		0.2m ~ ∞
	최대 음압		Max. 120dB(40dB Dynamic)
	분해능		24bit
Bionic M 내장 카메라	해상도(2type 선택)		320 x 240(50FPS) 640 x 480(16FPS)
	화각(Aperture Angle)		70°(FOV Horizontal)
전원	전원 공급		전원 케이블 및 어댑터(19V) (전원 인가 상태, 동시 동작 가능)
	내장 배터리		Li-ion 배터리(48Wh)